


Axiaalkit EAMM-A-S95-150A-G2

Artikelnummer: 8157279

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	3768 g
Interfacecode actuator	S95
Interfacecode motor In	140A 150A
Materiaal-informatie	RoHS conform