


# Parallelkit EAMM-U-145-D80-150A-188-S1

Artikelnummer: 8157286

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	145
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	4000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	2259 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	2 Nm
Overdraagbaar draaimoment	50 Nm
Productgewicht	11600 g
Interfacecode actuator	D80B
Interfacecode motor In	140A 150A
Materiaal-informatie	RoHS conform