


# Aansluitplaat VMPA14-AP-4-EMM-8-SL

Artikelnummer: 8157746

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	65.5 mm
Lengte	107.3 mm
Rastermaat	14 mm
Max. aantal ventielplaatsen	4
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Stuurdruk MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Stuurdruk	3 bar...8 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	320 g
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten aluminium