


Schokdemper DYEF-G8-S-M12-Y1

Artikelnummer: 8159475

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M12
Slag	1.2 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden zonder metalen vaste aanslag
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0.8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	1.2 mm
Max. aanhaalmoment	5 Nm
Max. energie-opname per slag	0.35 J
Productgewicht	41 g
Bevestigingstype	met huls met schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal