

Aansluitkit DADG-AK-G8-25-150

Artikelnummer: 8159818

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	25
Slag	150 mm
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	5 Nm
Tolerantie aanhaalmoment	± 10 %
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	3 Nm
Productgewicht	69.8 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal adapter	Epoxyhars
Materiaal afdichtingen	FPM
Materiaal schroeven	Staal, gecoat