


충격 완충기
DYEF-G8-M8-Y1F
Part Number: 8160237



자료 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|---------------------|
| 사이즈 | M8 |
| 행정거리 | 3.4 mm |
| 쿠션 | 고정형 금속 정지대 포함 공압 쿠션 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 위치 감지 | 없음 |
| 최대 충격 속도 | 0.8 m/s |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | 0 ... 60 °C |
| 쿠션 길이 | 3.4 mm |
| 최대 죄임 토크 | 2 Nm |
| 행정거리 당 최대 에너지 소모 | 0.04 J |
| 제품 중량 | 20.9 g |
| 마운팅 형태 | 나사산 스리브 포함 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 씰 소재 | NBR |
| 하우징 소재 | 고합금 강철 |