

# Schokdemper DYEF-G8-M10-Y1F

Artikelnummer: 8160238

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M10
Slag	3.7 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met metalen vaste aanslag
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0.8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	3.7 mm
Max. aanhaalmoment	3 Nm
Max. energie-opname per slag	0.06 J
Productgewicht	37.6 g
Bevestigingstype	met huls met schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal