


Schokdemper DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9

Artikelnummer: 8161525

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12
Slag	12 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	12 mm
Max. aanslagkracht	1000 N
Max. energie-opname per slag	10 J
Max. energieverbruik per uur	36000 J
Max. restenergie	0.05 J
Retourkracht	28 N
Min. invoerkracht	100 N
Productgewicht	95 g
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal
Materiaal moer	Staal, verzinkt