

# Schokdemper DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9

Artikelnummer: 8161528

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                             | Waarde                       |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Bouwgrootte                         | 16                           |
| Slag                                | 15 mm                        |
| Demping                             | Zelfinstellend               |
| Inbouwpositie                       | Willekeurig                  |
| Positiedetectie                     | zonder                       |
| Max. impactsnelheid                 | 1 m/s                        |
| Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur | 0.3 s                        |
| Werking                             | Enkelwerkend<br>Drukkend     |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK    | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit                   | VDMA24364-B2-L               |
| Omgevingstemperatuur                | 0 °C...60 °C                 |
| Dempingslengte                      | 15 mm                        |
| Max. aanslagkracht                  | 2000 N                       |
| Max. energie-opname per slag        | 40 J                         |
| Max. energieverbruik per uur        | 64000 J                      |
| Max. restenergie                    | 0.16 J                       |
| Retourkracht                        | 46 N                         |
| Min. invoerkracht                   | 160 N                        |
| Productgewicht                      | 220 g                        |
| Bevestigingstype                    | Met contraoer                |
| Materiaal-informatie                | RoHS conform                 |
| Materiaal afdichtingen              | NBR                          |
| Materiaal behuizing                 | Gegalvaniseerd staal         |
| Materiaal zuigerstang               | Hooggelegeerd staal          |
| Materiaal moer                      | Staal, verzinkt              |