

Schokdemper DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14

Artikelnummer: 8161532

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	20
Slag	16 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.3 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	16 mm
Max. aanslagkracht	3000 N
Max. energie-opname per slag	50 J
Max. energieverbruik per uur	92000 J
Max. restenergie	0.32 J
Retourkracht	75 N
Min. invoerkracht	260 N
Productgewicht	385 g
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal
Materiaal moer	Staal, verzinkt