


완충기, 충격 흡수기 DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9

제품 번호: 8161533

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	25
스트로크	24 mm
완충, 완충장치, 쿠션	자가 조절식
설치 위치	입의 방향
위치 인식	없음
최대 충격 속도	1 m/s
실온에서 복원 시간	0.3 s
작동 방식	누름식 단동
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
쿠션 길이	24 mm
최대 정지력	4000 N
스트로크당 최대 에너지 소비	140 J
시간당 최대 에너지 흡수	150000 J
최대 잔류 에너지	0.8 J
복원력	120 N
최소 삽입력	430 N
제품 무게	635 g
고정 방식	카운터 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	아연 도금 강철
피스톤 로드 소재	고합금강
너트 소재	아연 도금 강철