

Schokdemper DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

Artikelnummer: 8161536

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	32
Slag	25 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.3 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	25 mm
Max. aanslagkracht	6000 N
Max. energie-opname per slag	270 J
Max. energieverbruik per uur	180000 J
Max. restenergie	2 J
Retourkracht	150 N
Min. invoerkracht	480 N
Productgewicht	1050 g
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal
Materiaal moer	Staal, verzinkt