

Parallelkit EAMM-U-60-D40-60P-61

Artikelnummer: 8164735

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------|------------------------|
| Bouwgrootte | 60 |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Tandwieloverbrenging | 1:1 |
| Max. toerental | 6000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 26.7 kgmm ² |
| Nullastaandrijfmoment | 0.07 Nm |
| Overdraagbaar draaimoment | 3 Nm |
| Productgewicht | 926 g |
| Interfacecode actuator | D40B |
| Interfacecode motor In | 60P |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |