

Kunststofslang PUN-H-SF-18X3,4-BL-25

Artikelnummer: 8167912

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	18 mm
Debietrelevante buigradius	90 mm
Binnen-Ø	11.2 mm
Min. buigradius	36 mm
Gebruiksaanwijzing	TPE-U op basis van ether
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk, zie diagram, max. 0,7 MPa bij 0 - 60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Brandtest materiaal	UL94 HB
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-35 °C...80 °C
Productgewicht volgens lengte	0.188 kg/m
Kleur	blauw
Shore-hardheid	D 54 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)