


# Rolhefboomventiel L-3-1/4-B

Artikelnummer: 8982

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Bedieningswijze	Mechanisch
Normaal nominaal debiet	600 l/min
Pneumatische werkaansluiting	G1/4
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Nominale doorlaat	7 mm
Besturingstype	direct
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bedieningskracht	24.5 N
Productgewicht	250 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium