


Voetventiel F-3-1/4-B

Artikelnummer: 8984

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Bedieningswijze	manueel
Normaal nominaal debiet	600 l/min
Pneumatische werkaansluiting	G1/4
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Terugstelwijze	mechanische veer
Nominale doorlaat	7 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Besturingstype	direct
Stroomrichting	Niet reversibel
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bedieningskracht	50 N
Productgewicht	595 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium