


Drukhefboomventiel THO-3-1/4-B

Artikelnummer: 8990

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|------------------------------|-----------------------|
| Ventiel functie | 3/2 open monostabiel |
| Normaal nominaal debiet | 600 l/min |
| Pneumatische werkaansluiting | G1/4 |
| Bedrijfsdruk | -0.95 bar...10 bar |
| Constructieve opbouw | Schotelzitting |
| Nominale doorlaat | 7 mm |
| Besturingstype | direct |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Bedieningskracht | 22.5 N |
| Productgewicht | 210 g |
| Bevestigingstype | met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |