

Meerlagenbuis PM-6

Artikelnummer: 9087

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	8 mm
Debietrelevante buigradius	25 mm
Binnen-Ø	5.2 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...30 bar
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-29 °C...65 °C
Productgewicht volgens lengte	0.032 kg/m
Kleur	Zwart
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	Aluminium kneedlegering PE