

Scharnierkop SGS-M6

Artikelnummer: 9254

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M6
Gebaseerd op norm	ISO 12240-4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Productgewicht	30 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal buitenring	Messing
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal binnenring	Staal
Materiaal moer	Staal, verzinkt