



Drukschakelventiel VD-3-PK-3

Artikelnummer: 9270

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Normaal nominaal debiet	100 l/min
Pneumatische werkaansluiting	PK-3
Bedrijfsdruk	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
Nominale doorlaat	2.5 mm
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	220 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Materiaal-informatie	RoHS conform