


Schot-snelschroefkoppeling SCK-PK-3-KU

Artikelnummer: 9387

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	2.4 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	Schot
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buiten-Ø 4 mm voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 4 mm voor steeknippel met binnen-Ø 3 mm met moer
Materiaal wartelmoer	POM
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal moer	POM
Materiaal connector	POM