

Adapter AD-G1/8-1/8NPT-I

Artikelnummer: 9395

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	5.95 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	6 Nm
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2	7 Nm
Nominaal aanhaalmoment	10.55 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	10.38 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad 1/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	PVC
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal