

Adapter AD-G1/4-1/4NPT-I

Artikelnummer: 9396

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	7.95 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	11 Nm
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2	12 Nm
Nominaal aanhaalmoment	9.05 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	24.22 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad 1/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	PVC
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal