


# Smoorgeluiddemper GRU-1/2-B

Artikelnummer: 9519

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Smoor-geluidsdrukfunctie
Selectie extra functie	Met geluiddemper
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Instelelement	Sleufschroef
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal debiet 6->0 bar	0 l/min...4000 l/min
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Materiaal behuizing	Aluminium
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...70 °C
Productgewicht	100 g
Materiaal demperinzetstuk	PE
Materiaal inschroeftap	Persgegoten aluminium
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal regelschroef	PA