

Dubbele nippel E-G1/8-1/8NPT

Artikelnummer: 9630

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nominale doorlaat | 5.95 mm |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.95 bar...10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1 | 6 Nm |
| Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2 | 7 Nm |
| Nominaal aanhaalmoment | 10.55 Nm |
| Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment | ± 20 % |
| Productgewicht | 9.1 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/8 NPT |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |