

Drukindicator OH-10

Artikelnummer: 9791

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|---|
| Bedrijfsdruk | 0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Productgewicht | 4 g |
| Pneumatische aansluiting | Steeknippel PK-3 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |