


ARBA vartai OS-1/4-NPT

Gaminio numeris: 10413

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	ARBA funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/8 NPT
Montavimo tipas	Su kiauryme
Standartinis nominalus srauto debitas	1.170 l/min
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Material housing	Aliuminio liejinys
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Nominalus dydis	6,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	110 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	NPT1/8-27
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR