


# Filtru-slopintuvas LFU-1/2

Gaminio numeris: 10494

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Srauto debitas į atmosferą	6.000 l/min
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Montavimo tipas	Su sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/2
Informacija	atitinka RoHS