



# Skirstytuvas su pasukama svirtimi RW/O-3-PK-3

Gaminio numeris: 10750

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras/uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	mechaninis
Standartinis nominalus srauto debitas	80 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio vieta
Nominalus dydis	2,5 mm
Valdymo tipas	tiesioginis
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	POM