



Pneumatinis skirstytuvas

J-3-PK-3

Gaminio numeris: 10772

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 bistabilus
Standartinis nominalus srauto debitas	100 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Nominalus dydis	2,5 mm
Reversavimo laikas	7 ms
Darbinė tarpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	75 g
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado Montavimo korpuse Su kiauryme Pasirenkamas
Pagalbinis oro valdymo portas 12	PK-3
Pagalbinis valdymo oro portas 14	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 4	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 5	PK-3
Material of connecting plate	Žalvaris PPS- sustiprintas
Material seals	NBR
Material housing	Plastinis Cinkuota