

Standartinis cilindras ESN-3/4"-1"-P



Gaminio numeris: 11168

FESTO

DIN ISO 6432, su elastiniais amortizaciniais žiedais galinėse pozicijose.

Daug tvirtinimo būdų.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------------|--|
| Eiga | 1 " |
| Stūmoklio diametras | 3/4" |
| Paremtas standartu | ISO 6432 |
| Dempferiavimas | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Koto galas | Išorinis sriegis |
| Darbinis slėgis | 1 ... 10 bar |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo stūmimo veiksmas |
| Darbinė terpė | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 169 N |
| Pneumatinis pajungimas | M22x1,5 |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie sandariklius | NBR TPE-U(PU) |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Informacija apie cilindro įvorę | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |