

Standartinis cilindras DSN-1/2"-1/2"-P



Gaminio numeris: 11323

FESTO

DIN ISO 6432, su elastiniais amortizaciniais žiedais galinėse pozicijose.

Daug tvirtinimo būdų.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	12,7 mm
Stūmoklio diametras	1/2"
Paremtas standartu	ISO 6432
Dempferiavimas	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Koto galas	Išorinis sriegis
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	50,9 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	67,9 N
Pneumatinis pajungimas	M16x1,5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis