

Amortizatorius DYSR-12-12-Y5-T

Gaminio numeris: 1138643

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Eiga	12 mm
Dempferiavimas	reguliuojamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,2 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	12 mm
Maks. stabdymo jėga	900 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	10,8 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	60.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,05 J
Numetimo jėga	4,5 N
Produkto svoris	120 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	galvanizuotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas