


Hidraulinės amortizacijos cilindras DYHR-25-40-Y5

Gaminio numeris: 1155694

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Eiga	40 mm
Dempferiavimas	reguliuojamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	0,3 m/s
Pastūmos greitis	0,2 ... 100 mm/s
Trumpas numetimo laikas	0,8 s
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 80 °C
Maks. stabdymo jėga	4.000 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	160 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	150.000 J
Mažiausia perstūmimo jėga	400 N
Didžiausia perstūmimo jėga	4.000 N
Maksimali liekamoji energija	0,8 J
Numetimo jėga	12,5 N
Produkto svoris	720 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Plienas Galvanizuota
Material piston rod	kietas (užgrūdintas) aukštai legiruotas plienas