



# Elektromagnetinis skirstytuvas JMVH-5-1/8-S-B-VI

Gaminio numeris: 116004

FESTO

Su solenoidais ir rankiniu valdymu, be lizdų.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 bistabilus
Veikimo būdas	elektrinis
Standartinis nominalus srauto debitas	1.000 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	8 mm
Tinklelio matmuo	27 mm
Sandarinimo principas	švelnus
Rankinis valdymas	Taip
Valdymo tipas	valdoma
Srauto kryptis	reversuojamas
Valdymo slėgis	2 ... 10 bar
Reversavimo laikas	22 ms
Ritės charakteristikos duomenys	24V DC
Darbinė terpė	Vakuumo oras, teptas Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm Vakuumo oras, neteptas
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Valdymo terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinė jungtis, 11	G1/8
Informacija	Turi PWIS medžiagų