

Manometras PAGL-HP3-63-60-G14

Gaminio numeris: 1166938

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas (bar)	0 ... 60 bar
Display range	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	63
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Operating pressure MPa	0 ... 6 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 60 bar
Operating pressure	0 ... 870 psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	1,6
Apsaugos klasė	IP65
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Medžiaga	Žalvaris
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	Plienas
Material screen	PS
Korpuso spalva	sidabrinis
Produkto svoris	80 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui
Skalė	Triple scale Bar (išorinis) MPa (outer scale) psi (vidinis)