



# Priekinio skydo skirstytuvas SV-5-M5-B

Gaminio numeris: 11914

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos ritės
Veikimo būdas	rankinis
Standartinis nominalus srauto debitas	95 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Skirstytuvas grąžinamas spyruokle
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	2,3 mm
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdymo tipas	tiesioginis
Overlap	Positive overlap
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	17 N
Produkto svoris	53 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Material seals	NBR
Material housing	Plastinis Žalvaris