


Spygliuota L tipo jungtis LCN-1/8-PK-3

Gaminio numeris: 11955

FESTO

[Pasukamas, su sandarinimo žiedu.](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 4 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminis Cinkuota