

DUO plastikinis vamzdelis PU-4-DUO-BS

Gaminio numeris: 11959

FESTO

CK ir CN jungtims, dalinai lankstūs ir lenkimui atsparūs, poliuretanas (netinka maisto pramonėje).

Maksimalus slėgis leidžiamas prie maksimalios temperatūros.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Išorinis diametras | 6,1 mm |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą | 20 mm |
| Vidinis diametras | 4 mm |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Aplinkos temperatūra | -35 ... 60 °C |
| Leidimas | TÜV |
| Produkto svoris pagal ilgį | 0,042 kg/m |
| Spalva | mėlynas/juodas |
| Atramos kietumas | D 52 +/-3 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie žarneles | TPE-U(PU) |