



# Slopintuvai AMTE-M-LH-G1

Gaminio numeris: 1205865

FESTO

Suitable for reducing noise at the exhaust ports of pneumatic systems.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Montavimo pozicija                      | Bet koks   |
| Dėžės dydis                             | 10   |
| Operating pressure MPa                  | 0 ... 1 MPa                                      |
| Darbinis slėgis                         | 0 ... 10 bar                                     |
| Srauto debitas į atmosferą              | 17.235 l/min                                     |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Garso slėgio lygis                      | 88 dB(A)   |
| Aplinkos temperatūra                    | -40 ... 80 °C                                    |
| Produkto svoris                         | 115 g  |
| Pneumatinis pajungimas                  | G1   |
| Material of silencer insert             | Bronzinis  |
| Material of threaded plug               | Žalvaris   |
| Informacija                             | atitinka RoHS                                    |