

Indikuojantis kištukas MFLZ-24DC/AC

Gaminio numeris: 12610

FESTO

Su LED



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Produkto svoris	14 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type B to EN 175301-803 To industry standard (11 mm)
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nominali darbinė kintama įtampa	24 V
Linijos dažnis	0 ... 60 Hz
Leistini įtampos svyravimai	+/- 15 %
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6 sustiprintas