



# Pneumatinis skirstytuvas VLHE-3-3/8

Gaminio numeris: 12909

FESTO

Normaliai uždaras, lėto paleidimo vožtuvas, naudojamas atskirai arba kartu su S serijos aptarnavimo elementais.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Mažytė vieta
Sandarinimo principas	švelnus
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Rankinis valdymas	Stūmimas
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.100 l/min
Išjungimo laikas	19,5 ms
Ijungimo laikas	8,5 ms
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Su kiauryme
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G3/8
Nominalus dydis	9 mm