

Užmaunama jungtis QS-B-3/8-10-I-10

Gaminio numeris: 130998
Nebetiekiamas produktas

FESTO

išorinis sriegis su išorine penkiakampe jungtimi
Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės
alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 5 mm |
| Sandarinio tipas ant varžto | padengimas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Dėžės dydis | 10 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Leidimas | Germanischer Lloyd |
| Maksimalus priveržimo momentas | 22 Nm |
| Produkto svoris | 28 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis R3/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | vamzdeliui, 10mm išorinio skersmens |
| Išjungimo žiedo spalva | mėlynas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Informacija apie tvirtinimą | Žalvaris Nikeliuota |
| Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys | POM |
| Informacija apie žarnelės sandariklį | NBR |
| Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |