


Tiesinė pavara DGC-K-63- -

Gaminio numeris: 1312505

★ Kernprogramm

FESTO

Kitokia stūmoklio eiga pagal užsakymą. Atkreipkite dėmesį į kataloge (PDF) pateiktas apkrovimo charakteristikas.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Eiga | 1 ... 5.000 mm |
| Stūmoklio diametras | 63 mm |
| Dempferiavimas | PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | Suslėgto oro prieigos iš abiejų pusių Standartinis stūmoklio kotas Pailgintas stūmoklio kotas |
| Operating pressure MPa | 0,15 ... 0,8 MPa |
| Darbinis slėgis | 1,5 ... 8 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| ATEX kategorijos dujos | II 2G |
| ATEX kategorijos dulksės | II 3D |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo | Ex h IIC T4 Gb X |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo | Ex h IIIC T120°C Dc X |
| Nesprogi aplinkos temperatūra | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Dempferiavimo ilgis | 30 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1.870 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1.870 N |
| alternatyvūs pajungimai | Žiūrėkite produkto brėžinį |
| Montavimo tipas | su priedais |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover | Padengtas aliuminiu |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |