

Membraninis griebtuvas DHEB-51-E-D-S-P

Gaminio numeris: 1320785

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	51
Gofro eiga	18 mm
Mažiausias sugriebiamas skersmuo	54 mm
Didžiausias sugriebiamas skersmuo	68 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo uždaryta
Griebimo funkcija	Adaptive
Konstrukcija	Kontraktmembrana. valdomos sekos judėjimas
Kreipiančioji	Pagrindinė kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	4 ... 8 bar
Atstatymo slėgis	< 1 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	70 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Vidutinis gofro keitimo intervalas	1 Mio SP
Apkrovos dydis	2,5 kg
Produkto svoris	490 g
Montavimo tipas	Su išoriniu sriegiu Su užraktu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material bellows	VMQ (silikonas)
Material housing	Aliuminis anoduotas