

Membraninis griebtuvas DHEB-22-E-U-E-L

Gaminio numeris: 1320814

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	22
Gofro eiga	12 mm
Mažiausias sugriebiamas skersmuo	24 mm
Didžiausias sugriebiamas skersmuo	31,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo uždaryta
Griebimo funkcija	Adaptive
Konstrukcija	Kontraktmembrana. valdomos sekos judėjimas
Kreipiančioji	Pagrindinė kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	Be
Darbinis slėgis	5 ... 8 bar
Atstatymo slėgis	< 1 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	60 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Vidutinis gofro keitimo intervalas	0,5 Mio SP
Apkrovos dydis	0,32 kg
Produkto svoris	50 g
Montavimo tipas	Su išoriniu sriegiu Su užraktu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material bellows	EPDM
Material housing	Aliuminis anoduotas