

# Membraninis griebtuvas DHEB-10-E-U-S-P

Gaminio numeris: 1320821

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	10
Gofro eiga	4 mm
Mažiausias sugriebiamas skersmuo	10,5 mm
Didžiausias sugriebiamas skersmuo	14 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo uždaryta
Griebimo funkcija	Adaptive
Konstrukcija	Kontraktmembrana. valdomos sekos judėjimas
Kreipiančioji	Pagrindinė kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	Be
Darbinis slėgis	5 ... 8 bar
Atstatymo slėgis	< 1 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Vidutinis gofro keitimo intervalas	1 Mio SP
Apkrovos dydis	0,1 kg
Produkto svoris	17 g
Montavimo tipas	Su išoriniu sriegiu Su užraktu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	atitinka RoHS
Material bellows	VMQ (silikonas)
Material housing	Aliuminis anoduotas