

Ašies komplektas EAMM-A-D40-70A-S1

Gaminio numeris: 1322185

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	12,5 Nm
Produkto svoris	410 g
Interface code, actuator	D40A D40B
Interface code, motor in	70A
Informacija	atitinka RoHS