

T įkišama detalė NPQP-T-R18-Q8-FD-P10

Gaminio numeris: 133075

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	4,7 mm
Konstrukcija	T- forma
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	11 g
Montavimo tipas	External hex A/F 14
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis R1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 8 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis