


Stabdymo varža CACR-LE2-72-W500

Gaminio numeris: 1336611

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	500
Montavimo pozicija	Laisva konvekcija Vertikalus
Pulse energy, braking resistor at 380 V	2.000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	1.800 Ws
Galia prie 35% apkrovimo ir 20°C	500 W
Nominali galia, stabdymo varža	200 W
Rated output, braking resistor at 380 V	150 W
Rated output, braking resistor at 780 V	120 W
Varžos reikšmė	72 Ohm
Leidimas	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	550 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su priedais Pasirenkamas
Informacija	atitinka RoHS